



FA24H

**armoire,univers,IP54,CL2,1850x1050x350**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1 850 mm
Largeur	1 050 mm
Profondeur	350 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Verrou 1/4 de tour
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

**Equipement**

Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Nombre rangées	12

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Matière	Acier

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------