



FA25H

armoire,univers,IP54,CL2,1850x1300x350

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1 850 mm
Largeur	1 300 mm
Profondeur	350 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Par clé, Verrou 1/4 de tour
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

Equipement

Nombre de travée de large	5
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	10
Nombre rangées	12

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Matière	Acier

Couvercle, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------