



## Goulotte 60x110,gris

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	61 mm
Largeur	110 mm
Longueur	2 000 mm
Largeur du couvercle	110 mm
Section intérieure/utile	5 460 - 5 460 mm <sup>2</sup>

#### Couvercle, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
--	---

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	23
---	----

#### Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	7030
Couleur	Gris

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

#### Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 2
Nombre de cloisons clipsables	1
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

FB6011007030



