



FB6019007030



#### **Goulotte 60x190, gris**

#### **Caractéristiques techniques**

##### **Dimensions**

Hauteur	61 mm
Largeur	190 mm
Longueur	2 000 mm
Largeur du couvercle	190 mm
Section intérieure / utile	9 150 - 9 150 mm <sup>2</sup>

##### **Couvercle, porte**

Nombre de couvercles montables	1
--------------------------------	---

##### **Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	39
---	----

##### **Matière**

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	7030
Couleur	Gris

##### **Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP30

##### **Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

##### **Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

##### **Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

##### **Equipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 4
Nombre de cloisons clipsables	3
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Non

##### **Installation, montage**

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

