



FB6019009010



**Goulotte 60x190, blanc paloma**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	61 mm
Largeur	190 mm
Longueur	2 000 mm
Largeur du couvercle	190 mm
Section intérieure/utile	9 150 - 9 150 mm <sup>2</sup>

**Couvercle, porte**

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
--	---

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	39
---	----

**Matière**

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc paloma

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

**Équipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 4
Nombre de cloisons clipsables	3
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

