



FB6019009016



Goulotte FB 60x190mm PVC blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	61 mm
Largeur	190 mm
Longueur	2 000 mm
Largeur du couvercle	190 mm
Section intérieure/utile	9 150 - 9 150 mm ²

Couvercle, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
--	---

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	39
---	----

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Pure

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 4
Nombre de cloisons clipsables	3
Eclisse incluse	Oui
Avec film de protection	Non

