



FB6019009016



## Goulotte FB 60x190mm PVC blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Hauteur                  | 61 mm                         |
| Largeur                  | 190 mm                        |
| Longueur                 | 2 000 mm                      |
| Largeur du couvercle     | 190 mm                        |
| Section intérieure/utile | 9 150 - 9 150 mm <sup>2</sup> |

#### Couvercle, porte

|  |   |
|--|---|
| Nombre de couvercles pouvant être montés | 1 |
|--|---|

#### Capacité

|   |    |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 39 |
|---|----|

#### Matière

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Matière               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement de surface | Non traité              |
| Code RAL              | 9016                    |
| Couleur               | Pure                    |

#### Sécurité

|   |      |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
| Indice de protection IP                           | IP30 |

#### Normes

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

#### Connectivité

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement | Sans éclisses |
|--------------------------|---------------|

#### Équipement

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons            | 0     |
| Nombre de compartiments       | 1 - 4 |
| Nombre de cloisons clipsables | 3     |
| Éclisses incluses             | Oui   |
| Avec film de protection       | Non   |

