



FB8013009016



Goulotte FB 80x130mm PVC blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Hauteur | 82 mm |
| Largeur | 130 mm |
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur du couvercle | 130 mm |
| Section intérieure / utile | 8 930 - 8 930 mm ² |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre de couvercles montables | 1 |
|--------------------------------|---|

Capacité

| | |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 33 |
|---|----|

Matière

| | |
|------------|-------------------------|
| Matériau | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité |
| Code RAL | 9016 |
| Couleur | Pure |

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Connectivité

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Sans éclisses |
|-----------------------------------|---------------|

Equipement

| | |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons | 0 |
| Nombre de compartiments | 1 - 2 |
| Nombre de cloisons clipsables | 3 |
| Agrafe incluse | Oui |
| Avec film de protection | Non |

Installation, montage

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

