



FB9923007030



### Goulotte 99x230, gris

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	100 mm
Largeur	230 mm
Longueur	2 000 mm
Largeur du couvercle	230 mm
Section intérieure / utile	19 660 - 19 660 mm <sup>2</sup>

##### Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	1
--------------------------------	---

##### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	77
---	----

##### Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	7030
Couleur	Gris

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP20

##### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

##### Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

##### Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 5
Nombre de cloisons clipsables	4
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Non

##### Installation, montage

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

