



Goulotte 99x230,gris

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	100 mm
Largeur	230 mm
Longueur	2 000 mm
Largeur du couvercle	230 mm
Section intérieure/utile	19 660 - 19 660 mm ²

Couvercle, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
--	---

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	77
---	----

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	7030
Couleur	Gris

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP20

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 5
Nombre de cloisons clipsables	4
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

FB9923007030



