




FB9923059016



Angle plat pour goulotte FB 100x230mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|---------|--------|
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur | 230 mm |

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Configuration de la pièce de forme | Fond, Couvercle |
|------------------------------------|-----------------|

Réglages

| | |
|-----------------|---------|
| Plage angulaire | 90 - 90 |
|-----------------|---------|

Matière

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Matière | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement de surface | Non traité |
| Couleur | Pure |
| Code RAL | 9016 |

Sécurité

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
| Indice de protection IP | IP20 |

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Équipement

| | |
|-------------------------|------------|
| Avec film de protection | Non |
| Produit compatible avec | FB 100x230 |