



FC319



Porte pleine Quadro4 p 56mm h 1800mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--------------------------------------|
| Profondeur produit installé | 56 mm |
| Hauteur produit installé | 1800 mm |
| Largeur produit installé | 370 mm |
| Type de fermeture de la porte | Verrou 1/4 de tour |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |
| Type de portes pour les armoires électriques | porte de verrouillage |
| Couleur | RAL 9010 |
| Couleur | blanc |
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière | acier |
| Type de traitement de surface | laqué |
| Nombre de travée de large | 1 |
| Nombre de clés | 1 |
| Indice de protection IP | IP43 |
| Classe de protection | classe I |
| Mots clés | Accessoire Enveloppe Tertiaire |