



FC340

Porte transparente Quadro4 p 51mm h 450mm l 620mm 20 verre trempé 3mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	450 mm
Largeur	620 mm
Profondeur	51 mm

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte de verrouillage
Nombre de serrure de la porte	1

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Traitement	Thermolaquage

Sécurité

Classe de protection	Classe I
Classe de protection (IP)	IP43
Type de verrouillage	Verrou 1/4 de tour

Equipement

Nombre de travée de large	2
---------------------------	---

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----