



FC341

**Porte transparente Quadro4 p 51mm h 600mm l 620mm 20 verre trempé 3mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 600 mm |
| Largeur    | 620 mm |
| Profondeur | 51 mm  |

**Couvercle, porte**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui                   |
| Nombre de portes               | 1                     |
| Type de porte                  | Porte de verrouillage |
| Nombre de serrure de la porte  | 1                     |

**Matière**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Code RAL              | 9010      |
| Couleur               | Blanc pur |
| Traitement de surface | Laqué     |

**Equipement**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 2 |
|---------------------------|---|

**Sécurité**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Classe de protection    | Classe I           |
| Indice de protection IP | IP43               |
| Type de verrouillage    | Verrou 1/4 de tour |