



FC344

Porte transparente Quadro4 p 51mm h 1050mm l 620mm 20 verre trempé 3mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------|----------|
| Hauteur | 1 050 mm |
| Largeur | 620 mm |
| Profondeur | 51 mm |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
| Nombre de portes | 1 |
| Type de porte | Porte de verrouillage |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |

Matière

| | |
|-----------------------|-----------|
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |
| Traitement de surface | Laqué |

Equipement

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 2 |
|---------------------------|---|

Sécurité

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Classe de protection | Classe I |
| Classe de protection (IP) | IP43 |
| Type de verrouillage | Verrou 1/4 de tour |