



FC345



Porte transparente Quadro4 p 51mm h 1200mm l 620mm 20 verre trempé 3mm

Caractéristiques techniques

Profondeur produit installé	51 mm
Hauteur produit installé	1200 mm
Largeur produit installé	620 mm
Type de fermeture de la porte	Verrou 1/4 de tour
Nombre de serrure de la porte	1
Type de portes pour les armoires électriques	porte de verrouillage
Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Couleur	RAL 9010
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	mélange de matériaux
Type de traitement de surface	laqué
Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1
Indice de protection IP	IP43
Classe de protection	classe I
Mots clés	Accessoire Enveloppe Tertiaire