



FC348

**Porte transparente Quadro4 p 51mm h 1650mm l 620mm 20 verre trempé 3mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1 650 mm
Largeur	620 mm
Profondeur	51 mm

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte de verrouillage
Nombre de serrure de la porte	1

**Matière**

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Traitement de surface	Laqué

**Equipement**

Nombre de travée de large	2
---------------------------	---

**Sécurité**

Classe de protection	Classe I
Indice de protection IP	IP43
Type de verrouillage	Verrou 1/4 de tour