



FC349

Porte transparente Quadro4 p 51mm h 1800mm l 620mm 20 verre trempé 3mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1 800 mm
Largeur	620 mm
Profondeur	51 mm

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte de verrouillage
Nombre de serrure de la porte	1

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Traitement de surface	Laqué

Equipement

Nombre de travée de large	2
---------------------------	---

Sécurité

Classe de protection	Classe I
Indice de protection IP	IP43
Type de verrouillage	Verrou 1/4 de tour