



FD22P



Porte pleine h400 pour VegaD

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	350 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	0

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte de verrouillage
Nombre de serrure de la porte	1

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

Sécurité

Indice de protection IP	IP41
Type de verrouillage	Verrou 1/4 de tour