



FD32ZN



Coffret NewVegaD pré équipé pour comptage tri électronique - tarif Bleu h600

Caractéristiques techniques

Raccordement

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 4 |
|---------------------------|---|

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
| Montage | En saillie |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

Équipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails | 0 |
| Nombre rangées | 3 |
| Avec fermeture | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |
| Borne de mise à la terre | Non |
| Plaque de montage incluse | Non |

Capacité

| | |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 72 |
|-------------------|----|

Dimensions

| | |
|-------------------------------|--------|
| Hauteur | 600 mm |
| Largeur | 550 mm |
| Profondeur | 193 mm |
| Largeur en unités de division | 24 |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes | 0 |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

Matière

| | |
|----------|------------------|
| Matière | Métal, Plastique |
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |

Sécurité

| | |
|-------------------------|--------------|
| Classe de protection | Classe II |
| Indice de protection IP | IP30 |
| Type de verrouillage | Sans serrure |