



FD42AN



**Coffret, NewVegaD, 750x550x193mm, saillie 4 rangées 96modules, dont 2 à compléter**

#### **Caractéristiques techniques**

##### **Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles

4

##### **Tension**

Tension nominale

230 - 400 V

##### **Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur

Non

Montage sur

En saillie

##### **Courant électrique**

Courant assigné nominal

160 A

##### **Equipement**

Nombre de rails

2

Nombre de rangées

4

Avec fermeture

Non

Borne à conducteur neutre

Non

Borne de mise à la terre

Oui

Plaque de montage incluse

Non

##### **Capacité**

Nombre de modules

96

##### **Dimensions**

Hauteur

750 mm

Largeur

550 mm

Profondeur

193 mm

Largeur en modules

24

##### **Couvercle, porte**

Nombre de portes

0

Nombre de serrure de la porte

0

Couvercle/porte transparent(e)

Non

##### **Matière**

Matériau

Métal, Plastique

Code RAL

9010

Couleur

Blanc pur

##### **Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure