



FD42T



Porte transparente h650 pour VegaD

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	520 mm
Largeur	700 mm
Profondeur	45 mm

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Porte partielle
Nombre de serrure de la porte	1

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

Sécurité

Indice de protection IP	IP41
Type de verrouillage	Verrou 1/4 de tour