



FD42T

**Porte transparente h650 pour VegaD**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	520 mm
Largeur	700 mm
Profondeur	45 mm

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Porte partielle
Nombre de serrure de la porte	1

**Matière**

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matériau	Acier
Traitement	Thermolaquage

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP41
Type de verrouillage	Verrou 1/4 de tour