



FD52DN



**Coffret, NewVegaD, 900x550x193mm, saillie 5 rangées, 120 modules**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

**Tension**

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Montage	En saillie
---------	------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

**Équipement**

Nombre de rails	5
-----------------	---

Nombre de rangées	5
-------------------	---

Avec fermeture	Non
----------------	-----

Borne à conducteur neutre	Non
---------------------------	-----

Borne de mise à la terre	Oui
--------------------------	-----

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	120
-------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	900 mm
---------	--------

Largeur	550 mm
---------	--------

Profondeur	193 mm
------------	--------

Largeur en unités de division	24
-------------------------------	----

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	0
------------------	---

Nombre de serrure de la porte	0
-------------------------------	---

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

**Matière**

Matière	Métal, Plastique
---------	------------------

Code RAL	9010
----------	------

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure