



FD52T



## Porte transparente h800 pour VegaD

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	800 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	30 mm

#### Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte partielle
Nombre de serrure de la porte	1

#### Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP41
Type de verrouillage	Verrou 1/4 de tour