



FD62AN



**Coffret NewVegaD, 1050x550x193mm,saillie 6 rangées 144modules,dont 2 à compléter**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles 4

**Tension**

Tension nominale 230 - 400 V

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

Montage En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 160 A

**Equipement**

Nombre de rails 4

Nombre rangées 6

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

**Capacité**

Nombre de modules 144

**Dimensions**

Hauteur 1 050 mm

Largeur 550 mm

Profondeur 193 mm

Largeur en unités de division 24

**Couvercle, porte**

Nombre de portes 0

Nombre de serrure de la porte 0

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matière**

Matière Métal, Plastique

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure