



FD62T



Porte transparente h950 pour VegaD

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Hauteur | 950 mm |
| Largeur | 500 mm |
| Profondeur | 30 mm |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
| Type de porte | Porte partielle |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |

Matière

| | |
|-----------------------|---------------|
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |
| Matière | Acier |
| Traitement de surface | Thermolaquage |

Sécurité

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Indice de protection IP | IP41 |
| Type de verrouillage | Verrou 1/4 de tour |