



FD72AN



Coffret NewVegaD, 1200x550x193mm,saillie 7 rangées 168modules,dont 2 à compléter

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles 4

Tension

Tension nominale 230 - 400 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

Equipement

Nombre de rails 5

Nombre rangées 7

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

Capacité

Nombre de modules 168

Dimensions

Hauteur 1 200 mm

Largeur 550 mm

Profondeur 193 mm

Largeur en unités de division 24

Couvercle, porte

Nombre de portes 0

Nombre de serrure de la porte 0

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matière

Matière Métal, Plastique

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure