

Non



FD72AN

Coffret NewVegaD, $1200 \times 550 \times 193 \, \text{mm}$, saillie 7 rangées $168 \, \text{modules}$, dont 2 à compléter

Caractéristiques techniques

_				
Ra	CCO	rde	me	nt

Nombre d'entrée de câbles	4

Tension

Tension nominale	230 - 400 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
Courant assigne nonninai	100 A

Equipement

Nombre de rails	5
Nombre de rangées	7
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui

Plaque de montage incluse

Capacité

Nombre de modules	168

Dimensions

Hauteur	1 200 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	193 mm
Largeur en modules	24

Couvercle, porte

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matière

Matériau	Métal, Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure