



FD72DN

Coffret NewVegaD 7 rangées 168 modules h1200

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	en saillie
Avec pole de Neutre coupé	Non
Avec guide-câble	Non
Protection contre les surtensions	Non
couvercle avec décharge de pression	Non
Interrupteur principal de protection	Non
Nombre de modules	168
Compatible avec montage Rail DIN	Non
Compatible avec Multimedia	Non
Accessoire	Non
Pièce détachée	Non
Tension nominale	230/400 V
Courant assigné nominal	160 A
Profondeur produit installé	193 mm
Profondeur interne	189 mm
Hauteur produit installé	1200 mm
Largeur produit installé	550 mm
Largeur dans les unités de division	24
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm
Protection fractionnée de la charge	Non
Cadenassable	Non
Nombre de serrure de la porte	0
Type de couvercle	Avec découpe
Verrouillage de la porte	sans
Battant de porte	unique
type de couvercle	sans / fermé
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	Plastique + metal
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Transparent	Non
Adapté à un usage extérieur	Non
Nombre d'entrée de câbles	4

Sous réserve de modifications techniques

Avec couverture	Non
Nombre rangées	7
Avec le compteur d'énergie	Non
Nombre de rails	7
Commutateur marche/arrêt	Non
Accessoirable	Non
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Avec transformateur pour sonnerie	Non
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Non
Directive européenne WEEE	non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Sans halogène	Non