



FL120A

**Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 650mm l 500mm p 250mm**

**Caractéristiques techniques**

Mode de fixation	en saillie
Protection contre les surtensions	Non
couverture avec décharge de pression	Non
Nombre de modules	88
Approprié pour parafoudre	Non
Courant assigné nominal	630 A
Profondeur de montage	200 mm
Profondeur produit installé	250 mm
Profondeur interne	250 mm
Hauteur produit installé	650 mm
Largeur produit installé	500 mm
Largeur dans les unités de division	22
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm
Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
Cadenassable	Oui
Nombre de serrure de la porte	2
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
type de couvercle	couvercle
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Transparent	Non
Adapté à un usage extérieur	Oui
convient au montage au sol	Non
Avec couverture	Non
Nombre rangées	4
Nombre de clés	2
Commutateur marche/arrêt	Non
Accessoirable	Non

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Non
Directive européenne WEEE	non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	classe I
Sans halogène	Non
Préservation de la fonction	-