



FL122A

**Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 800mm l 500mm p 250mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	800 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	250 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm, Par clé
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

**Équipement**

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre rangées	5

**Installation, montage**

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------