



FL126A

Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 950mm l 600mm p 300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--|--------|
| Hauteur | 950 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 300 mm |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 2 mm |

Sécurité

| | |
|---|---------------------------------------|
| Indice de protection IP | IP65 |
| Classe de protection | Classe I |
| Type de verrouillage | Serrure à triangle male 7 mm, Par clé |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK10 |

Equipement

| | |
|--|---|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2 |
| Nombre rangées | 6 |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Montage | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Non |

Matière

| | |
|-----------------------|---------------|
| Couleur | Gris clair |
| Code RAL | 7035 |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matière | Acier |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 2 |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|