

250 A



Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 950mm l 600mm p 300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	950 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1,2 mm
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm, Par clé
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Equipement	
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre de rangées	6
Installation, montage	
Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non
Matière	
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier
Couvercle, porte	
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal