



FL32S

Armoire, univers, IP65, CL 2, 550 x 600 x 300mm, polyester

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--|--------|
| Hauteur | 550 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 300 mm |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 2 mm |

Sécurité

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP65 |
| Classe de protection | Classe II |
| Type de verrouillage | Fermeture à 3-points, Carré 8 mm, Par clé |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK10 |

Equipement

| | |
|--|---|
| Nombre de travée de large | 2 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0 |
| Nombre rangées | 3 |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Montage | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Oui |

Matière

| | |
|----------|---------------------------------------|
| Couleur | Gris clair |
| Code RAL | 7035 |
| Matière | Polyester renforcé de fibres de verre |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes | 1 |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 400 A |
|-------------------------|-------|