



FL53S

**Armoire, univers, IP65, CL 2, 850 x 850 x 300mm, Polyester**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	850 mm
Largeur	850 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points, Carré 8 mm
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

**Équipement**

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre rangées	5

**Installation, montage**

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Laqué
Matière	Polyester renforcé de fibre de verre
Finition	Mat

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------