



FL70Z



Goulotte de câblage Orion plus p 60mm l 25mm 2x2m horizontale et verticale

Caractéristiques techniques

Flexible	Non
Configuration des parois du profilé	Estampé
Résistant au cheminement	Oui
Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	25 mm
Largeur produit installé	25 mm
Forme de couvercle	en vrac
Couleur	RAL 7035
Couleur RAL	RAL 7030 - Gris pierre
Mode de fixation	bottom punching
Homologations	EN50085-2-3
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sans halogène	Non
Mots clés	Accessoire Enveloppe Tertiaire