



FM107

Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 1710 x l 450 x p 260mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1 710 mm
Largeur	450 mm
Profondeur	260 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Type de verrouillage	Par clé
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

Équipement

Nombre de travée de large	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre de rangées	11

Installation, montage

Montage	Socle monté dans le sol
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------