



FM107

Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 1710 x l 450 x p 260mm

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	socle monté dans le sol
Protection contre les surtensions	Non
couvercle avec décharge de pression	Non
Nombre de modules	100
Approprié pour parafoudre	Non
Courant assigné nominal	630 A
Profondeur de montage	260 mm
Profondeur produit installé	260 mm
Profondeur interne	260 mm
Hauteur produit installé	1710 mm
Largeur produit installé	450 mm
Largeur dans les unités de division	10
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm
Epaisseur de la matière du couvercle	2 mm
Cadenassable	Non
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Couleur	blanc paloma
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Transparent	Non
Adapté à un usage extérieur	Non
convient au montage au sol	Non
Avec couverture	Non
Nombre rangées	11
Nombre de travée de large	1
Commutateur marche/arrêt	Non
Accessoriable	Non
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2

Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Non
Directive européenne WEEE	non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP55
Sans halogène	Non
Préservation de la fonction	-