



FM207

**Armoire Quadro5 h 1710mm l 700mm p 260mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|  |          |
|--|----------|
| Hauteur                                    | 1 710 mm |
| Largeur                                    | 700 mm   |
| Profondeur                                 | 260 mm   |
| Épaisseur du matériau des parois latérales | 2 mm     |

**Sécurité**

|   |         |
|---|---------|
| Classe de protection (IP)                         | IP55    |
| Type de verrouillage                              | Par clé |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK10    |

**Équipement**

|  |    |
|--|----|
| Nombre de travée de large                | 2  |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2  |
| Nombre de rangées                        | 10 |

**Installation, montage**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Montage                     | Socle monté dans le sol |
| Adapté à un usage extérieur | Non                     |

**Matière**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Couleur               | Blanc pur     |
| Code RAL              | 9010          |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matière               | Acier         |

**Couvercle, porte**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
|--------------------------------|-----|

**Courant électrique**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|