



FM208

Armoire Quadro5 h 1860mm l 700mm p 260mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1 860 mm
Largeur	700 mm
Profondeur	260 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Type de verrouillage	Par clé
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

Équipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre rangées	12

Installation, montage

Montage	Socle monté dans le sol
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------