



FM208

Armoire Quadro5 h 1860mm l 700mm p 260mm

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	socle monté dans le sol
Courant assigné nominal	630 A
Profondeur de montage	260 mm
Profondeur produit installé	260 mm
Profondeur interne	260 mm
Hauteur produit installé	1860 mm
Largeur produit installé	700 mm
Largeur dans les unités de division	24
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm
Epaisseur de la matière du couvercle	2 mm
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couleur	blanc paloma
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Nombre rangées	12
Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui
Directive européenne WEEE	non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP55
Préservation de la fonction	-