



FM308

**Armoire Quadro5 h 1860mm l 700mm p 260mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|  |          |
|--|----------|
| Hauteur                                    | 1 860 mm |
| Largeur                                    | 900 mm   |
| Profondeur                                 | 260 mm   |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 2 mm     |

**Sécurité**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Classe de protection (IP) | IP55    |
| Type de verrouillage      | Par clé |
| Résistance aux chocs IK   | IK10    |

**Equipement**

|  |    |
|--|----|
| Nombre de travée de large                | 3  |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2  |
| Nombre de rangées                        | 12 |

**Installation, montage**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Montage sur                 | Socle monté dans le sol |
| Adapté à un usage extérieur | Non                     |

**Matière**

|            |               |
|------------|---------------|
| Couleur    | Blanc pur     |
| Code RAL   | 9010          |
| Traitement | Thermolaquage |
| Matériau   | Acier         |

**Couvercle, porte**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
|--------------------------------|-----|

**Courant électrique**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|