



FM308

**Armoire Quadro5 h 1860mm l 700mm p 260mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1 860 mm
Largeur	900 mm
Profondeur	260 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
Type de verrouillage	Par clé
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

**Équipement**

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre rangées	12

**Installation, montage**

Montage	Socle monté dans le sol
Adapté à un usage extérieur	Non

**Matière**

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------