



FM309

Armoire quadro5 h 2010mm l 900mm p 260mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------------------------------|----------|
| Hauteur | 2 010 mm |
| Largeur | 900 mm |
| Profondeur | 260 mm |
| Épaisseur du matériau des parois latérales | 2 mm |

Sécurité

| | |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Indice de protection IP | IP55 |
| Type de verrouillage | Par outil spécial |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK10 |

Équipement

| | |
|------------------------------------------|----|
| Nombre de travée de large | 3 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2 |
| Nombre rangées | 13 |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Montage | Socle monté dans le sol |
| Adapté à un usage extérieur | Non |

Matière

| | |
|-----------------------|---------------|
| Couleur | Blanc pur |
| Code RAL | 9010 |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matière | Acier |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
|--------------------------------|-----|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|