



FM538

### Porte pleine Quadro5 h 1860mm l 700mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	1 860 mm
Largeur	700 mm
Profondeur	58 mm

##### Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte de verrouillage
Nombre de serrure de la porte	1

##### Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

##### Équipement

Nombre de travée de large	2
---------------------------	---

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm