



FN005E

Armoire d'angle, quadro evo 400x400x2100

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	2 100 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	400 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1,50 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre de rangées	0

Installation, montage

Montage sur	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement	Laqué
Matériau	Acier
Finition	Brillant

Couvercle, porte

Nombre de portes	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	1 600 A
-------------------------	---------