



FN516E

Porte quadro plus vitrée h 1900mm l 700 p 77mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur produit installé	18 mm
Hauteur produit installé	1900 mm
Largeur produit installé	700 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
Nombre de serrure de la porte	1
Type de portes pour les armoires électriques	porte de verrouillage
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Matières

Couleur	RAL 9010
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	mélange de matériaux
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Equipement

Nombre de clés	1
----------------	---

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe I
Sans halogène	Non

Identification

Mots clés	tertiaire enveloppe quadro quadro+ plus evo quadro.evo
-----------	--