



FN8060PDW

### Porte partielle, quadro evo 800x600

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 600 mm |
| Largeur    | 900 mm |
| Profondeur | 43 mm  |

##### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
| Nombre de portes               | 1   |
| Nombre de serrure de la porte  | 2   |

##### Matière

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Code RAL              | 9010      |
| Couleur               | Blanc pur |
| Matière               | Métal     |
| Traitement de surface | Laqué     |

##### Architecture

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Position de la porte | Droite |
|----------------------|--------|

##### Équipement

|                |   |
|----------------|---|
| Nombre rangées | 0 |
|----------------|---|

##### Sécurité

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Classe de protection    | Classe I                     |
| Indice de protection IP | IP43                         |
| Type de verrouillage    | Serrure à triangle male 7 mm |