



FN8060PGW

Porte partielle vitrée, quadro evo 800x600

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Hauteur | 600 mm |
| Largeur | 900 mm |
| Profondeur | 43 mm |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 2 |

Matière

| | |
|-----------------------|-----------|
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |
| Matière | Métal |
| Traitement de surface | Laqué |

Architecture

| | |
|----------------------|--------|
| Position de la porte | Droite |
|----------------------|--------|

Équipement

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de rangées | 0 |
|-------------------|---|

Sécurité

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Classe de protection | Classe I |
| Classe de protection (IP) | IP43 |
| Type de verrouillage | Serrure à triangle male 7 mm |